

# Přepínač střídavý dvojitý IP 44

**Kód produktu** 3553-52929 S

**Design** Praktik

**Řazení** 6+6 (6+1)

**Varianta** šedá



## POPIS

10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby.




Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.

Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá	3553-52929 B
 Běžová	3553-52929 D
 Hnědá	3553-52929 H