

Přepínač střídavý dvojitý IP 66

Kód produktu 3558-52750

Design Garant

Řazení 6+6 (6+1)

Varianta šedá



POPIS

Díra pro průchodku není opatřena závitem.
Pro průměr kabelu do 13 mm (nelze připojit kabel CYKY 7x2,5C).
Stupeň krytí: IP 66
10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Dochází-li z důvodů změn teploty a vlhkosti prostředí k rosení uvnitř přístroje, doporučuje se u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Jmenovitě krytí se však tímto opatřením sníží na IP 44.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Stříbrná	3558-52750 39