

# Přepínač střídavý IP 44, s čirým průzorem

**Kód produktu** 3553-25922 D

**Design** Praktik

**Řazení** 6S, 6So (1S, 1So)

**Varianta** béžová



## POPIS

se svorkou N

Pro řazení So/S je nutné použít orientační/signalizační doutnavku.  
10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.

Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.

Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.

Doutnavka ani LED není součástí spínače.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	bílá	3553-25922 B
	šedá	3553-25922 S
	hnědá	3553-25922 H