

# Přepínač střídavý IP 54, s čirým průzorem

**Kód produktu** 3559N-C25511 B

**Design** Variant+

**Řazení** 6S, 6So (1S, 1So)

**Varianta** bílá, bezšroubové svorky



## POPIS

se svorkou N

Pro řazení So/S je nutné použít orientační/signalizační doutnavku.

10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.

Doutnavka ani LED není součástí spínače.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Šedá, Bezšroubové Svorky	3559N-C25511 S
 Bílá	3558N-C25511 B
 Šedá	3558N-C25511 S