

Přepínač střídavý IP 66, s čirým průzorem

Kód produktu 3558-25752 39

Design Garant

Řazení 6S, 6So (1S, 1So)

Varianta stříbrná



POPIS

Díra pro průchodku není opatřena závitem.

Stupeň krytí: IP 66

10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).

Dochází-li z důvodů změn teploty a vlhkosti prostředí k rosení uvnitř přístroje, doporučuje se u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Jmenovité krytí se však tímto opatřením sníží na IP 44.

Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.

Doutnavka ani LED není součástí spínače.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Šedá	3558-25752