



Produktový list / 30.09.2022

- [DALŠÍ PŘÍSTROJE](#)
- [PŘÍSTROJE SE ZVÝŠENÝM KRYTÍM IP XX](#)
- [NÁSTĚNNÉ PŘÍSTROJE](#)

## Přepínač střídavý IP 66, s čirým průzorem



10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Dochází-li z důvodů změn teploty a vlhkosti prostředí k rosení uvnitř přístroje, doporučuje se u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Jmenovité krytí se však tímto opatřením sníží na IP 44.

Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.

Doutnavka ani LED není součástí spínače.

[zobrazit více](#)

### Kód produktu

3558-25752

### Design

Garant

### Řazení

6S, 6So (1S, 1So)

### Varianta

šedá

Přepínač střídavý IP 66, s čirým průzorem, Garant, šedá

Přepínač střídavý IP 66, s čirým průzorem, Garant, šedá

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
Přepínač střídavý IP 66, s čirým průzorem, Garant, šedá	šedá	3558-25752	635,50 Kč <input checked="" type="radio"/>
Přepínač střídavý IP 66, s čirým průzorem, Garant, šedá			
Přepínač střídavý IP 66, s čirým průzorem, Garant, stříbrná	stříbrná	NOVINKA 3558-25752 39	684,50 Kč <input type="radio"/>
Přepínač střídavý IP 66, s čirým průzorem, Garant, stříbrná			

Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

1 ks

[VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU](#)

## POPIS

10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Dochází-li z důvodů změn teploty a vlhkosti prostředí k rosení uvnitř přístroje, doporučuje se u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Jmenovité krytí se však tímto opatřením sníží na IP 44.

Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.



Doutnavka ani LED není součástí spínače.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DOKUMENTY

	Název dokumentu	Velikost
PDF	<a href="#">Návod k instalaci a používání</a>	154,8 kB
JPG	<a href="#">Rozměrový výkres</a>	57,8 kB
JPG	<a href="#">Schéma zapojení</a>	15,9 kB

## Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Spínače a ovládače \(tlačítka\)](#)  
[Příslušenství](#)
- [Přístroje se zvýšeným krytím IP XX](#)  
[Nástěnné přístroje](#)
-  [Doutnavka orientační \(univerzální\) pro spínače, světlo oranžové \*\*3 VARIANTY\*\*](#)
-  [Doutnavka orientační \(univerzální\) pro spínače, světlo zelené](#)
-  [Doutnavka orientační \(univerzální\) pro spínače, světlo modré \*\*Doutnavky orientační pro řady 3558, 3559, 3557 Příslušenství • Cena od 41 Kč\*\*](#)
-  [Doutnavka signalizační pro spínače, \*\*1 VARIANTA\*\* \*\*Doutnavka signalizační pro řady 3558, 3559, 3557 Příslušenství • Cena od 42 Kč\*\*](#)
-  [Průchodka IP 66, náhradní, Garant, krémová bílá \*\*1 VARIANTA\*\* \*\*Garant Průchodka pro přístroje Garant, náhradní Nástěnné přístroje • Cena od 32 Kč\*\*](#)
-  [Membrána spínače IP 66 náhradní, Garant, průhledná \*\*1 VARIANTA\*\* \*\*Garant Membrána pro spínače Garant, náhradní Nástěnné přístroje • Cena od 16 Kč\*\*](#)
-  [Doutnavka orientační \(univerzální\) pro spínače, světlo oranžové \*\*3 VARIANTY\*\*](#)
-  [Doutnavka orientační \(univerzální\) pro spínače, světlo zelené](#)
-  [Doutnavka orientační \(univerzální\) pro spínače, světlo modré \*\*Doutnavka orientační \(univerzální\) pro spínače\*\* \*\*Doutnavky orientační pro řady 3558, 3559, 3557 • Cena od 41 Kč\*\*](#)
-  [Doutnavka signalizační pro spínače, \*\*1 VARIANTA\*\* \*\*Doutnavka signalizační pro spínače\*\* \*\*Doutnavka signalizační pro řady 3558, 3559, 3557 • Cena od 42 Kč\*\*](#)
-  [Průchodka IP 66, náhradní, Garant, krémová bílá \*\*1 VARIANTA\*\* \*\*Garant Průchodka IP 66, náhradní Průchodka pro přístroje Garant, náhradní • Cena od 32 Kč\*\*](#)
-  [Membrána spínače IP 66 náhradní, Garant, průhledná \*\*1 VARIANTA\*\* \*\*Garant Membrána spínače IP 66 náhradní Membrána pro spínače Garant, náhradní • Cena od 16 Kč\*\*](#)

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

## [POKRAČOVAT](#)

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

**6263**

produktů

a 18 designových řad

**227**

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

**884**

elektromontérů

v našem klubu ABB

**154**

let tradice a

zkušeností s výrobou

 Přepínač střídavý IP 66, s čirým průzorem, Garant, šedá [ZAVŘÍT](#)

-  Návod k instalaci a používání

## [ZAVŘÍT](#)

-  Rozměrový výkres

## [ZAVŘÍT](#)

-  Schéma zapojení

## [ZAVŘÍT](#)

## [ZAVŘÍT](#)

## **Položka úspěšně přidána**

0 položek v košíku

**Orientační cena s DPH Kč**

[Do košíku](#)

## **Skladová dostupnost v e-shopech**

-  EMAS

**EMAS**

- [www.emas.cz](http://www.emas.cz) NENÍ SKLADEM


-  SONEPAR

**SONEPAR**

- [www.sonepar.cz](http://www.sonepar.cz) NENÍ SKLADEM

-  ELIMA

## ELIMA

- [www.elima.cz](http://www.elima.cz) NENÍ SKLADEM   
 ELEKTRO S.M.S.

## ELEKTRO S.M.S.

- [shop.elektrosms.cz](http://shop.elektrosms.cz) NENÍ SKLADEM   
 ELEKTRO VIOLA

## ELEKTRO VIOLA

[viola.cz](http://viola.cz) NENÍ SKLADEM

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)