

# Přepínač střídavý IP 54, s čirým průzorem a popisovým polem

**Kód produktu** 3558N-C25512 S

**Design** Variant+

**Řazení** 6S, 6So (1S, 1So)

**Varianta** šedá



## POPIS

se svorkou N

Pro řazení So/S je nutné použít orientační/signalizační doutnavku.  
10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).

Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je  
zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka  
nebo LED), může docházet k jeho blikání.

Doutnavka ani LED není součástí spínače.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	bílá, bezšroubové svorky	3559N-C25512 B
	šedá, bezšroubové svorky	3559N-C25512 S
	bílá	3558N-C25512 B