

# Přepínač střídavý IP 54, s čirým průzorem a popisovým polem

**Kód produktu** 3559N-C25512 B  
**Design** Variant+  
**Řazení** 6S, 6So (1S, 1So)  
**Varianta** bílá, bezšroubové svorky



## POPIS

se svorkou N

Pro řazení So/S je nutné použít orientační/signalizační doutnavku.  
10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby.




Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).

Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je  
zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka  
nebo LED), může docházet k jeho blikání.

Doutnavka ani LED není součástí spínače.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta   | Kód produktu   |
|--|----------------|
|  šedá, bezšroubové svorky | 3559N-C25512 S |
|  bílá                    | 3558N-C25512 B |
|  šedá                   | 3558N-C25512 S |