

# Přepínač střídavý IP 54, s čirým průzorem a popisovým polem

**Kód produktu** 3559N-C25512 S  
**Design** Variant+  
**Řazení** 6S, 6So (1S, 1So)  
**Varianta** šedá, bezšroubové svorky






## POPIS

se svorkou N  
Pro řazení So/S je nutné použít orientační/signalizační doutnavku.  
10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby.  
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>).  
Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je  
zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka  
nebo LED), může docházet k jeho blikání.  
Doutnavka ani LED není součástí spínače.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	bílá, bezšroubové svorky	3559N-C25512 B
	bílá	3558N-C25512 B
	šedá	3558N-C25512 S