

# Přepínač křížový IP 66, s čirým průzorem

**Kód produktu** 3558-07751

**Design** Garant

**Řazení** 7So, 7

**Varianta** šedá



## POPIS

Pro řazení So je nutné použít orientační doutnavku.

Díra pro průchodku není opatřena závitem.

Stupeň krytí: IP 66

10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm<sup>2</sup>).


Dochází-li z důvodů změn teploty a vlhkosti prostředí k rosení uvnitř přístroje, doporučuje se u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Jmenovitě krytí se však tímto opatřením sníží na IP 44.

Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.

Doutnavka ani LED není součástí spínače.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	stříbrná	3558-07751 39