

# Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu





**Kód produktu** 3299E-A33108 08  
**Design** Time®, Time® Arbo  
**Varianta** titanová

## POPIS

Do paměti lze uložit až 32 různých vysílačů. Možnost ovládání v jednotlačítkovém nebo v dvojtlačítkovém módu.  
 Delším stiskem žaluzie dojde do koncové polohy, kratším stiskem se nastavuje její poloha v příslušném směru.  
 Přístroj lze použít pro zvýšení počtu ovládacích míst bez nutnosti úprav elektroinstalace: stávající žaluziový spínač se nahradí tímto přístrojem a na další požadovaná místa se upevní vysílač (např. 3299E-A21908). V instalační krabici musí být k dispozici střední vodič (N).  
 Přístroj lze rovněž ovládat ručním vysílačem.  
 Lze použít jako opakovač signálu.  
 Provozní kmitočet přijímače: 868 MHz  
 Spínací prvek: 2x relé  
 Doba sepnutí relé: 3 min  
 Min. doba mezi sepnutími: 0,5 s  
 Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C  
 4vodičové připojení  
 3 A,  $\cos \varphi = 0,8$ ; 230 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.  
 Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 starostříbrná	3299E-A33108 32
 antracitová	3299E-A33108 34