

# Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu



**Kód produktu** 3299A-A33108 D

**Design** Tango®

**Varianta** béžová

## POPIS

Do paměti lze uložit až 32 různých vysílačů. Možnost ovládání v jednotlačítkovém nebo v dvojtlačítkovém módu.

Delším stiskem žaluzie dojde do koncové polohy, kratším stiskem se nastavuje její poloha v příslušném směru.

Přístroj lze použít pro zvýšení počtu ovládacích míst bez nutnosti úprav elektroinstalace: stávající žaluziový spínač se nahradí tímto přístrojem a na další požadovaná místa se upevní vysílač (např. 3299A-A11908). V instalační krabici musí být k dispozici střední vodič (N).

Přístroj lze rovněž ovládat ručním vysílačem.

Lze použít jako opakovač signálu.

Provozní kmitočet přijímače: 868 MHz

Spínací prvek: 2x relé

Doba sepnutí relé: 3 min

Min. doba mezi sepnutími: 0,5 s

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

4vodičové připojení

3 A,  $\cos \varphi = 0,8$ ; 230 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	3299A-A33108 B
 slonová kost	3299A-A33108 C
 šedá	3299A-A33108 S
 hnědá	3299A-A33108 H
 černá	3299A-A33108 N
 kouřová šedá	3299A-A33108 S2
 vřesová červená	3299A-A33108 R2