

# Stanice povětrnostní, řadová

**Kód produktu** 2CDG110191R0011

**Typové číslo** WS/S 4.1.1.2



---

## POPIS

---

Povětrnostní stanice umožňuje shromažďování a zpracování až čtyř analogových signálů podle ČSN IEC 60381 (0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 1 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 1 000 Ohm, Pt 100, Pt 1000 a bezpotenciálový kontakt).

Pro napájení snímačů je integrován napájecí zdroj 24 V DC.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí

Napájecí napětí celého přístroje: volitelně v rozmezí 85 - 265 V, 50/60 Hz

Odběr: max. 300 mA

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v × š × h): 90 × 72 × 64 mm

Šířka: 4 M