


Přístroj stmívače pro otočné ovládání a tlačítkové spínání

Kód produktu 2CKA006520A0227

Typové číslo 6520 U-500

Řazení 6



POPIS

Elektronická ochrana před zkratem a přetížením. Možnost nastavení minimálního jasu.

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapěťové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) transformátor.

Lze kombinovat se střídavým přepínačem (spínačem řazení 6).

Přepínačem lze svítidlo pouze spínat, ovládat jas není možné.

200-700 W/V·A, 230 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

Při použití vinutého transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 20 %.

Při teplotě okolí vyšší než 35 °C zatížitelnost klesá (cca o 3 % / °C).

Kryt může být osvětlen doutnavkou (doutnavka se objednává samostatně nebo je součástí dodávky krytu).