

Přístroj stmívače pro otočné ovládání a spínání z minimální hodnoty jasu, s nezávislým tlačítkovým přepínačem



Kód produktu 2CKA006517A0018

Typové číslo 6517 U-101-500

Řazení 6+1

POPIS

S nezávislým tlačítkovým přepínačem.

Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC, pro malonapětové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) transformátor.

Přepínací část přístroje lze kombinovat se střídavým přepínačem (spínačem řazení 6). Regulovaný výstup je na tomto spínači nezávislý. Max. předřazené jištění: 10 A

Spínač: 6 A; stmívač: 60 - 400 W/V·A, 230 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

Při použití vinutého transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 20 %.

Při teplotě okolí vyšší než 35 °C zatížitelnost klesá (cca o 3 % / °C).

Kryt může být osvětlen doutnavkou (je-li doutnavka zabudována v krytu nebo je součástí dodávky krytu).