# CA25K rozvodnice nástěnná, s dvířky

**Kód produktu** 2CPX052290R9999
**Typové číslo** CA25K
**Varianta** 72 modulů

## POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice obsahují vyhrazený prostor pro instalaci svorek na DIN lišty.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 125 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 44
Mechanická odolnost: IK 07
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídlé dveře)
Počet řad: 5
Počet modulů: 72
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 550x800x160

Pro více informací: CA25K | ABB

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|---|---|
| 96 Modulů | 2CPX052291R9999 |
| 144 Modulů | 2CPX052295R9999 |
| 144 Modulů | 2CPX052296R9999 |
| 192 Modulů | 2CPX052299R9999 |