

# CA26K rozvodnice nástěnná, s dvířky

**Kód produktu** 2CPX052291R9999

**Typové číslo** CA26K

**Varianta** 96 modulů



## POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice obsahují vyhrazený prostor pro instalaci svorek na DIN lišty.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP 44

Mechanická odolnost: IK 07

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídle dveře)





Počet řad: 6

Počet modulů: 96

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 550x950x160

Pro více informací: [CA26K | ABB](#)

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 72 Modulů	2CPX052290R9999
 144 Modulů	2CPX052295R9999
 144 Modulů	2CPX052296R9999
 192 Modulů	2CPX052299R9999