

CA36K rozvodnice nástěnná, s dvířky

Kód produktu 2CPX052295R9999

Typové číslo CA36K

Varianta 144 modulů



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CA. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice obsahují vyhrazený prostor pro instalaci svorek na DIN lišty.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP 44

Mechanická odolnost: IK 07

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 3 (2křídle dveře)

Počet řad: 6

Počet modulů: 144

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 800x950x160

Pro více informací:

CA36K | ABB

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
72 Modulů	2CPX052290R9999
96 Modulů	2CPX052291R9999
144 Modulů	2CPX052296R9999
192 Modulů	2CPX052299R9999