

CU25K rozvodnice zapuštěná, s dvířky

Kód produktu 2CPX052623R9999

Typové číslo CU25K

Varianta 72 modulů



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CU. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro zapuštěnou montáž a zabudování do duté stěny.

Rozvodnice obsahují vyhrazený prostor pro instalaci svorek na DIN lišty.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 09

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídle dveře)

Počet řad: 5

Počet modulů: 72

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 615x864x125

Pro více informací: [CU25K | ABB](#)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 108 Modulů	2CPX052626R9999