

CU35K rozvodnice zapuštěná, s dvířky

Kód produktu 2CPX052626R9999

Typové číslo CU35K

Varianta 108 modulů



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CU. Ocelová dvířka. Uvedené typy jsou určeny pro zapuštěnou montáž a zabudování do duté stěny.

Rozvodnice obsahují vyhrazený prostor pro instalaci svorek na DIN lišty.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 09

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 3 (2křídle dveře)

Počet řad: 5

Počet modulů: 108

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 865x864x125

Pro více informací: [CU35K | ABB](#)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 72 Modulů	2CPX052623R9999