

# Tablo tlačítkové video, pro 1 tlačítkový modul

**Kód produktu** 2TMA210010X0006

**Typové číslo** M21323N3-S-02

**Varianta** ušlechtilá ocel



---

## POPIS

---

Přední deska z ušlechtilé oceli tloušťky 3 mm s antikorozní povrchovou úpravou.

Snímací úhel videokamery: 86° horizontálně, 67° vertikálně, 104° diagonálně

Mechanické natočení kamery: ±15° horizontálně i vertikálně

Možnost připojení externí analogové kamery.

Vestavěné IR osvětlení snímané oblasti, vestavěné vyhřívání pro zamezení zamlžení kamery.

Audiomodul a tlačítka s podsvětlením v režimu den/noc a při komunikaci s vnitřní stanicí.

Vyměnitelné jmenovky jsou vybaveny ochranou proti vyjmutí.

Tlačítkové tablo musí být vybaveno jedním tlačítkovým modulem, jednoduchým nebo s vestavěným snímačem IC karet (13,56 MHz).

Počet jednotek spotřeby: 20 (bez použitého funkčního modulu)

Rozměry (v × š × h): 274 × 125 × 41 mm

Stupeň krytí: IP 54

Pracovní teploty: -40 až +70 °C

Instalace pod omítku s krabicí o velikosti 1/3. Pro instalaci na omítku je nutné použít ještě krycí stříšku o velikosti 1/3.