

Termostat prostorový, zapuštěný, bezsběrníkový, akční člen

Kód produktu 2CKA006200A0082

Typové číslo RTC-F-2.1-1-WL

Varianta S akčním členem



POPIS

Funkce topení/chlazení.

Ovládací prvek s funkcí regulátoru prostorové teploty pro ovládání komerčně dostupných zařízení.

Displej pro nastavení požadované teploty.

Možnost připojení podlahového senzoru 2CKA006220A0721.

Použití pouze s kryty pro prostorový termostat ABB-free@home®.

Komunikace se systémovým modulem probíhá bezsběrníkově.

Ovládací prvek: Plovoucí kryt pro nastavení hodnot a provozních režimů 3vodičové připojení.

Displej: LCD zobrazení provozních režimů

Jmenovité napětí: 230 V AC

Jmenovitý výkon: 3 680 W

Jmenovitý proud: 16 A

Stupeň krytí: IP 20

Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v × š × h): 71 × 71 × 48 mm

Montážní hloubka: 32 mm