


Přístroj termostatu prostorového, s tepelnou zpětnou vazbou

Kód produktu 2CKA001032A0485

Typové číslo 1096 U



POPIS

Vstup pro časově řízené snížení teploty, přepínač režimu (Zap, Vyp,

Snížení teploty – je indikováno kontrolkou)

Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C (orientační stupnice s čísly 1 až 6)

Spínací teplotní diference: $\pm 0,4$ K

Snížení teploty (teplotní útlum): cca o 4 K z nastavené hodnoty

Kontakt relé rozezne při dosažení nastavené teploty.

1 A (1 A), 24 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

Hodnota proudu v závorkách platí pro induktivní zátěž.