

# Přístroj termostatu prostorového s týdenními spínacími hodinami

**Kód produktu** 2CKA001032A0508

**Typové číslo** 1098 U-101



## POPIS

Zobrazení nastavené teploty (+5 °C až +30 °C) a času.

Provozní režimy: Automatický (volba nastavitelné komfortní, noční nebo pohotovostní teploty podle časového programu), Manuální (ruční volba komfortní, noční nebo pohotovostní teploty s možností změny), Vypnutí regulace (na displeji zobrazeno OFF)

Změna nastavené teploty je možná kdykoliv, kromě režimu vypnuté regulace (v automatickém režimu změna platí do nejbližšího naprogramovaného času).

Krok zobrazení a nastavení teploty: 0,5 °C

Spínací teplotní diference:  $\pm 0,5$  K

Paměť programů: max. 4 změny teploty pro každý den v týdnu (nebo Po-Pá/So-Ne)

Další funkce: omezení teploty shora a zdola, blokování tlačítek, teplotní offset, preventivní sepnutí ventilů

Rezerva chodu: cca 10 hod.

Výstup: přepínací kontakt relé

- svorka 1 (v klidu bez napětí): 16 A (2 A)
- svorka 2 (v klidu 230 V AC): 5 A (2 A)

230 V AC, 3vodičové zapojení

Hodnota proudu v závorkách platí pro induktivní zátěž.

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).