

Termostat prostorový ABB-free@home WL, e- kontakt

Kód produktu 2CKA006800A3119

Typové číslo 62843 U-WL-500

Varianta E-kontakt



POPIS

Funkce topení/chlazení.

Manuální ovládání pomocí 6 dotykových (kapacitních) tlačítek.

Zobrazení teploty: prostorová teplota / nastavená teplota

Bez možnosti připojení externího podlahového senzoru (DP4-T-1).

Displej pro nastavení požadované teploty, zobrazení aktuální měřené teploty a času (možnost uzamčení lokálního ovládání).

Výstupní svorka (spínaná fáze, 230 V AC, NO) vhodná pro připojení termoelektrických hlavíc (230 V AC, NC) podlahového teplovodního vytápění či teplovodních radiátorů.

Začlenění do bezsběrníkového systému ABB-free@home® WL (wireless) se systémovým modulem až pro 150 zařízení, následně lze termostat napárovat i ke sběrníkovému akčnímu členu topení / spínacímu akčnímu členu. Nastavení přes Bluetooth a aplikaci ABB-free@home® Next pro chytré telefony/tablety nebo přes webového rozhraní systémového modulu.

Použití pouze s kryty pro termostat prostorový s Bluetooth/ABB-free@home® WL (wireless).

Komunikace se systémovým modulem probíhá bezsběrníkově (nemá integrovanou sběrníkovou svorkovnici).

Typové číslo: 62843 U-WL-500

3vodičové připojení (nutný vodič N).

Šroubové připojení vodičů.

Max. spínací proud: 1 A (MOSFET), 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby i drápky.

Rozměry (v × š × h): 71 × 71 × 40 mm

Vestavná hloubka: 29 mm

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta

Kód produktu



Relé (16 A)

2CKA006800A3115