

Termostat prostorový ABB-free@home WL, relé (16 A)

Kód produktu 2CKA006800A3115

Typové číslo 62841 U-WL-500

Varianta Relé (16 A)



POPIS

Funkce topení/chlazení.

Manuální ovládání pomocí 6 dotykových (kapacitních) tlačítek.

Zobrazení teploty: prostorová teplota / nastavená teplota

Možnost připojení externího podlahového senzoru (DP4-T-1 pro hlídání max. teploty podlahy).

Displej pro nastavení požadované teploty, zobrazení aktuální měřené teploty a času (možnost uzamčení lokálního ovládání).

Výstupní svorka (spínaná fáze, 230 V AC, NO) vhodná pro připojení elektrického topného kabelu, elektrického radiátoru, topné tyče radiátoru, termoelektrické hlavice (NC). Začlenění do bezsběrníkového systému ABB-free@home® WL (wireless) se systémovým modulem až pro 150 zařízení, následně lze termostat napárovat i ke sběrníkovému akčnímu členu topení / spínacímu akčnímu členu. Nastavení přes Bluetooth a aplikaci ABB-free@home® Next pro chytré telefony/tablety nebo přes webového rozhraní systémového modulu.

Použití pouze s kryty pro termostat prostorový s Bluetooth/ABB-free@home® WL (wireless).

Komunikace se systémovým modulem probíhá bezsběrníkově (nemá integrovanou sběrníkovou svorkovnici).

Typové číslo: 62841 U-WL-500

3vodičové připojení (nutný vodič N).

Šroubové připojení vodičů.

Max. spínací proud: 16 A (reléový spínací člen), 230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby i drápky.

Rozměry (v × š × h): 71 × 71 × 40 mm

Vestavná hloubka: 29 mm

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta

Kód produktu



E-Kontakt

2CKA006800A3119

