


Termostat prostorový dotykový, 86x115 mm, ABB tacteo®, zapuštěný

Kód produktu 2CKA006300A1583_F5XVPB77

Typové číslo TR/U.2.1-CG

Design ABB-tacteo® KNX

Varianta bílá



POPIS

Ovládací prvek s hloubkou pouhých 9,5 mm s funkcemi řízení teploty v místnosti s využitím ovládacích hlavic ventilů, ve spojení s akčními členy topení.

Pro ruční nebo automatické řízení fan-coilových jednotek a pro konvenční topné nebo chladicí zařízení.

S integrovanou sběrníkovou spojkou a snímačem teploty. Ikony a/nebo texty mohou být editovány pomocí webového konfiguračního nástroje.

Objednání je možné pouze s uvedením designového ID, které je uvedeno níže nebo se generuje dle zvoleného symbolu a popisku.

Podporuje KNX funkcionality prostřednictvím inovativní barevné koncepce označovacích symbolů (žlutá = osvětlení, modrá = žaluzie, oranžová = termostaty, červeno-fialová = scény, bílá = neutrální nebo bez přiřazení funkce) nebo pro standardní podsvícení červenou a zelenou barvou.

Pomocné napájení 24 V DC (SELV), např. CP-D 24/2,5.

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry (v × š): 115 × 86 mm

Připojení na sběrnici přes připojovací svorkovnici KNX (je součástí).

Navrhněte své KNX ovladače přesně tak, jak požadujete. Určete si design, funkce, můžete si definovat podobu ikon a textové popisky, zároveň si zvolíte barvu ovladače a tlačítek – v souladu s koncepcí barevného značení. Jakmile je konfigurace hotová a finální podoba ovladače uložena, vygeneruje se jedinečný identifikátor – design ID (8znakový řetězec), který se přikládá k objednávce.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta **Kód produktu**



černá 2CKA006300A1583_F5XVPB7S

Konfigurátor - generuje designové ID, které je nutno přiložit k objednávce.

Detailní informace o výrobku