

# Přístroj termostatu prostorového, s tepelnou zpětnou vazbou

**Kód produktu** 2CKA001032A0485

**Typové číslo** 1096 U



---

## POPIS

---

Vstup pro časově řízené snížení teploty, přepínač režimu (Zap, Vyp,

Snížení teploty – je indikováno kontrolkou)

Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C (orientační stupnice s čísly 1 až 6)

Spínací teplotní diference:  $\pm 0,4$  K

Snížení teploty (teplotní útlum): cca o 4 K z nastavené hodnoty

Výstup: spínací kontakt relé (v sepnutém stavu 24 V AC – není bezpotenciálový)

Kontakt relé rozezne při dosažení nastavené teploty.

1 A (1 A), 24 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

Hodnota proudu v závorkách platí pro indukivní zátěž.