

# Přístroj termostatu prostorového, s otočným ovládáním, pro topení/chlazení

Kód produktu 2CKA001032A0531

Typové číslo 1099 U-101-500



---

## POPIS

---

Vstup 230 V AC pro aktivaci chlazení.

Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C

Spínací teplotní diference:  $\pm 0,5$  K

Výstup: dva zapínací reléové kontakty (nejsou bezpotenciálové)

Ztrátový výkon: max. 0,15 W

Vestavná hloubka: 25 mm

8 A (1 A pro induktivní zátěž), 230 V AC