

Přístroj termostatu prostorového, s otočným ovládáním

Kód produktu 2CKA001032A0525

Typové číslo 1094 U-101-500



POPIS

Vstup 230 V AC pro snížení teploty (o 3 K).

Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C

Spínací teplotní diference: $\pm 0,5$ K

Výstup: zapínací reléový kontakt (není bezpotenciálový)

Ztrátový výkon: max. 0,15 W

Vestavná hloubka: 25 mm

10 A (4 A pro induktivní zátěž), 230 V AC