

Termostat univerzální otočný (ovládací jednotka)

Kód produktu 3292G-A10101 C1

Design Swing®

Varianta krémová



POPIS

Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).
Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu. Lineární nastavení teploty. Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED).
Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C

Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou:
Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C (orientační stupnice)
Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K
Hystereze: cca ±0,25 K

Podlahový termostat:
Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C (orientační stupnice)
Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K
Hystereze: cca ±0,5 K.
Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky) a přemístit vnitřní propojku podle návodu.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Jasně Bílá	3292G-A10101 B1
 Běžová	3292G-A10101 D1
 Světle Šedá	3292G-A10101 S1
 Hnědá	3292G-A10101 H1