

# Termostat univerzální otočný (ovládací jednotka)

**Kód produktu** 3292A-A10101 S2

**Design** Tango®

**Varianta** kouřová šedá



## POPIS

Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).  
Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu. Lineární nastavení teploty. Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED).  
Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C

Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou:  
Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C (orientační stupnice)  
Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K  
Hystereze: cca ±0,25 K

Podlahový termostat:  
Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C (orientační stupnice)  
Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K  
Hystereze: cca ±0,5 K.

Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky) a přemístit vnitřní propojku podle návodu.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
Bílá	3292A-A10101 B
Slonová Kost	3292A-A10101 C
Šedá	3292A-A10101 S
Běžová	3292A-A10101 D
Hnědá	3292A-A10101 H
Černá	3292A-A10101 N
Vřesová Červená	3292A-A10101 R2