

Termostat univerzální otočný (ovládací jednotka)

Kód produktu 3292A-A10101 S2

Design Tango®

Varianta kouřová šedá



POPIS

Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).
 Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu. Lineární nastavení teploty. Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED).
 Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C

Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou:

Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C (orientační stupnice)

Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K

Hystereze: cca ±0,25 K

Podlahový termostat:







Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C (orientační stupnice)

Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K

Hystereze: cca ±0,5 K.

Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky) a přemístit vnitřní propojku podle návodu.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	3292A-A10101 B
 slonová kost	3292A-A10101 C
 šedá	3292A-A10101 S
 béžová	3292A-A10101 D
 hnědá	3292A-A10101 H
 černá	3292A-A10101 N
 vřesová červená	3292A-A10101 R2