


Termostat univerzální otočný (ovládací jednotka)

Kód produktu 3292H-A10101 65

Design Levit®

Varianta červená / kouřová černá



POPIS

Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).

Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu.

Lineární nastavení teploty.

Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED.

Tlačítka pro zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED).

Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C

Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou:

Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C (orientační stupnice)

Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K

Hystereze: cca ±0,25 K

Podlahový termostat:








Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C (orientační stupnice)

Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K

Hystereze: cca ±0,5 K.

Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky) a přemístit vnitřní propojku podle návodu.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá / Ledová Bílá	3292H-A10101 01
 Bílá / Bílá	3292H-A10101 03
 Šedá / Bílá	3292H-A10101 16
 Slonová Kost / Bílá	3292H-A10101 17
 Macchiato / Bílá	3292H-A10101 18
 Bílá / Kouřová Černá	3292H-A10101 62
 Žlutá / Kouřová Černá	3292H-A10101 64
Oranžová / Kouřová Černá	3292H-A10101 66
Zelená / Kouřová Černá	3292H-A10101 67