



Produktový list / 03.10.2022

- [KLASICKÉ A ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE](#)
- [TERMOSTATY](#)
- [OVLÁDACÍ JEDNOTKY A KRYTY PRO TERMOSTATY](#)

Termostat univerzální programovatelný (ovládací jednotka)

Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).

Volitelná funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu.

Nastavitelné teploty: 0 °C až +50 °C

Provozní režimy: manuální, automatický (1 základní nebo 3 rozšířené časové programy), dovolená

Základní program: volba ze 2 přednastavených teplot - komfortní a útlumové

Rozšířený program: navíc možnost libovolně nastavitelné teploty

Časový program: max. 70 časových značek s rozlišením 5 minut, pro jednotlivé dny v týdnu nebo Po-Pá, So-Ne, Po-Ne.

Další funkce: softwarové vypnutí, volba topení nebo chlazení, jas a kontrast displeje, zámek tlačítek, volba teplotního snímače, minimální a maximální limitní teplota, vnější ovládání kontaktem, adaptivní regulace, funkce předvídání, omezení nastavitelných teplot, počítadlo provozních hodin, protimrazová ochrana, ochrana ventilů, inverze funkce výstupu, automatický přechod zimní/letní čas, volba jazyka (CZ, EN, RUS)

Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li článek)

Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C

Snímač teploty pro podlahové vytápění: 3292U-A90100 (není v dodávce)

Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Jestliže se pro elektrické vytápění využívá dvoutarifový režim řízený signálem HDO, doporučuje se zajistit trvalé napájení spínací jednotky, aby při odpojení napájení nezhasínal displej ovládací jednotky.

[zobrazit více](#)

Kód produktu

3292M-A10301 08

Design

Neo® Tech

Varianta

titanová

Termostat univerzální programovatelný (ovládací jednotka), Neo® Tech, titanová

Termostat univerzální programovatelný (ovládací jednotka), Neo® Tech, titanová

[ULOŽIT DO PDF Produktový list](#)

[Produkty ke kompletaci](#)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
----------	--------------	---------------------


Termostat univerzální programovatelný (ovládací jednotka), Neo® Tech, titanová

titanová	3292M-A10301 08	3 308,00 Kč ●
----------	-----------------	---------------

Termostat univerzální programovatelný (ovládací jednotka), Neo® Tech, titanová

Varianata	Kód produktu	Cena vč. 21% DPH
ocelová	3292M-A10301 36	3 308,00 Kč <input type="radio"/>
onyx	3292M-A10301 37	3 308,00 Kč <input type="radio"/>









Zobrazit dostupnost ve velkoobchodu

1 ks

VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).

Volitelná funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu.

Nastavitelné teploty: 0 °C až +50 °C

Provozní režimy: manuální, automatický (1 základní nebo 3 rozšířené časové programy), dovolená

Základní program: volba ze 2 přednastavených teplot - komfortní a útlumové

Rozšířený program: navíc možnost libovolně nastavitelné teploty

Časový program: max. 70 časových značek s rozlišením 5 minut, pro jednotlivé dny v týdnu nebo Po-Pá, So-Ne, Po-Ne.

Další funkce: softwarové vypnutí, volba topení nebo chlazení, jas a kontrast displeje, zámek tlačítek, volba teplotního snímače, minimální a maximální limitní teplota, vnější ovládání kontaktem, adaptivní regulace, funkce předvídání, omezení nastavitelných teplot, počítadlo provozních hodin, protimrazová ochrana, ochrana ventilů, inverze funkce výstupu, automatický přechod zimní/letní čas, volba jazyka (CZ, EN, RUS)

Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li článek)

Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C

Snímač teploty pro podlahové vytápění: 3292U-A90100 (není v dodávce)

Displej svítí pouze při napájení z 230 V. Jestliže se pro elektrické vytápění využívá dvoutarifový režim řízený signálem HDO, doporučuje se zajistit trvalé napájení spínací jednotky, aby při odpojení napájení nezhasínal displej ovládací jednotky.

DOKUMENTY

Název dokumentu	Velikost
PDF Návod k instalaci a používání	332,5 kB

Produkty ke kompletaci

- [Všechny](#)
- [Termostaty](#)
[Přístroje](#)
- [Termostaty](#)
[Příslušenství](#)
- [Rámečky pro přístroje](#)
[Základní rámečky](#)

-  Přístroj spínací, pro univerzální termostat nebo spínací hodiny, [1 VARIANTA Přístroj spínací, pro univerzální termostaty Přístroje • Cena od 978 Kč](#)
-  Snímač teploty pro podlahové vytápění, šedá [1 VARIANTA Snímač teploty pro podlahové vytápění Příslušenství • Cena od 394 Kč](#)
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo® Tech, titanová [4 VARIANTY](#)
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo® Tech, teracotta
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo® Tech, ocelová
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo® Tech, onyx [Neo® Tech Rámeček jednonásobný Základní rámečky • Cena od 90 Kč](#)
-  Přístroj spínací, pro univerzální termostat nebo spínací hodiny, [1 VARIANTA Přístroj spínací, pro univerzální termostat nebo spínací hodiny Přístroj spínací, pro univerzální termostaty • Cena od 978 Kč](#)
-  Snímač teploty pro podlahové vytápění, šedá [1 VARIANTA Snímač teploty pro podlahové vytápění Snímač teploty pro podlahové vytápění • Cena od 394 Kč](#)
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo® Tech, titanová [4 VARIANTY](#)
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo® Tech, teracotta
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo® Tech, ocelová
-  Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Neo® Tech, onyx [Neo® Tech Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný Rámeček jednonásobný • Cena od 90 Kč](#)

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

[POKRAČOVAT](#)

[Elektromontéři seznam](#) [Video manuály instalace](#) [Technická podpora](#) [Obchodní kontakty](#)

6204

produktů

a 18 designových řad

227

prodejních míst

a velkoobchodů v ČR

884

elektromontérů

v našem klubu ABB

154

let tradice a

zkušeností s výrobou

 Termostat univerzální programovatelný (ovládací jednotka), Neo® Tech, titanová [ZAVŘÍT](#)

-  Návod k instalaci a používání

[ZAVŘÍT](#)

[ZAVŘÍT](#)

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH Kč

[Do košíku](#)

Skladová dostupnost v e-shopech

-  ELIMA

ELIMA

www.elima.cz SKLADEM

-  ELEKTRO VIOLA

ELEKTRO VIOLA

viola.cz SKLADEM

-  EMAS

EMAS

www.emas.cz NENÍ SKLADEM

-  SONEPAR

SONEPAR

www.sonepar.cz NENÍ SKLADEM

-  ELEKTRO S.M.S.

ELEKTRO S.M.S.

shop.elektrosms.cz NENÍ SKLADEM

[Zobrazit další e-shopy, kde není skladem](#)

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU

[ZAVŘÍT](#)