

# Termostat univerzální se spínacími hodinami (pro plovoucí kryt)

**Kód produktu** 2CHX880040A0033  
**Typové číslo** TC16-20U



## POPIS

Volitelná funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu.  
 Zobrazení nastavené teploty a času.  
 Možnost zobrazení měřené teploty.  
 Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C v prostorovém režimu, +10 °C až +50 °C v podlahovém režimu.  
 Krok zobrazení a nastavení teploty: 0,1 °C  
 Podlahový teplotní snímač 3292U-A90100 je nutné objednat zvlášť.  
 Možnost výběru dalších předdefinovaných hodnot snímače teploty: 2 - 10 - 12 - 15 - 33 - 47 kOhm NTC  
 Provozní režimy: manuální, automatický, vypnuto.  
 Teplota: komfortní, noční (ECO)  
 Časový program: max. 4 změny teploty pro každý den nebo pro Po-Pá/So-Ne  
 Další funkce: softwarové vypnutí, jas a kontrast displeje, zámek tlačítek, volba teplotního snímače, minimální a maximální limitní teplota podlahy, ovládání vnějším kontaktem, adaptivní regulace, omezení nastavitelných teplot, protimrazová ochrana, ochrana ventilů, nastavení velikost zátěže, automatický přechod zimní/letní čas, volba jazyka (CZ, EN, RUS, SK, ...).  
 Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C.  
 Vestavná hloubka: 20 mm.  
 Výstup: spínací kontakt relé (v klidu bez napětí): 16 A (2 A).  
 230 V AC, 3vodičové zapojení.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
	2TKA00004033