

Termostat univerzální se spínacími hodinami (pro plovoucí kryt)

Kód produktu 2CHX880040A0033

Typové číslo TC16-20U



POPIS

Volitelná funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu.

Zobrazení nastavené teploty a času.

Možnost zobrazení měřené teploty.

Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C v prostorovém režimu, +10 °C až +50 °C v podlahovém režimu.

Krok zobrazení a nastavení teploty: 0,1 °C

Podlahový teplotní snímač 3292U-A90100 (2 kOhm PTC) je nutné objednat zvlášť.

Možnost výběru dalších předdefinovaných hodnot podlahového snímače teploty: 2 / 10 / 12 / 15 / 33 / 47 kOhm NTC.

Provozní režimy: manuální, automatický, vypnuto.

Teplota: komfortní, noční (ECO)

Časový program: max. 4 změny teploty pro každý den nebo pro Po-Pá/So-Ne

Další funkce: softwarové vypnutí, jas a kontrast displeje, zámek tlačítek, volba teplotního snímače, minimální a maximální limitní teplota podlahy, ovládání vnějším kontaktem, adaptivní regulace, omezení nastavitelných teplot, protimrazová ochrana, ochrana ventilů, nastavení velikost zátěže, automatický přechod zimní/letní čas, volba jazyka (CZ, EN, RUS, SK, ...).

Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C.

Vestavná hloubka: 20 mm.

Výstup: spínací kontakt relé (v sepnutém stavu 230 V AC – není

bezpotenciálový): 16 A (2 A).

230 V AC, 3vodičové zapojení.