

# Tlumivka, řadová

**Kód produktu** 2CDG110029R0011

**Typové číslo** DR/S 4.1



---

## POPIS

---

Pro napájecí zdroj SV/S 30.640.5, k připojení další linie KNX. Pro oddělení napájecího zdroje od sběrnice.

Přívod: připojovací svorkovnice

Vývod na KNX: sběrnice svorkovnice

Indikace provozního stavu: LED

Jmenovité napětí: 12 V DC

Počet výstupů: 1

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry: 90 x 36 x 64 mm

Vestavná hloubka: 68 mm

Šířka: 2 M

Upevnění na lištu šíře 35 mm.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

1 M = cca 18 mm