

Transformátor vyhřívací pro povětrnostní stanici, řadový

Kód produktu 2CKA006190A0040

Typové číslo 6190/49-101



POPIS

Pro snímač větru 6190/41 a/nebo snímač deště 6190/43.

Výstup: 24 V AC, max. 500 mA, SELV

Také pro napájení až 5 termoelektrických ovládacích hlavic 6164/11

Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / –15 %, kmitočet 50/60 Hz

Sekundární napětí: 24 V AC

2 sekundární výstupy 24 V AC

Jmenovitý proud: 500 mA

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +40 °C

Rozměry: 90 x 70 x 58 mm

Vestavná hloubka: 68 mm

Šířka: 4 M

Upevnění na lištu šíře 35 mm.

Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

1 M = cca 18 mm