

# Tuner FM a DAB+ s Bluetooth, se zesilovačem

**Kód produktu** 2CKA008200A0279

**Typové číslo** 8217 U-101-500



## POPIS

Možnost poslechu rozhlasu (FM: 87,5 - 108,00 MHz, DAB+: 174 - 240 MHz, paměť na 8 stanic, funkce RDS) nebo vnějšího zdroje signálu.

Podsvětlený barevný displej s vysokým rozlišením (IPS 280 dpi), se zobrazením času, data a dalších doplňkových informací.

Bluetooth rozhraní pro reprodukci hudby z mobilních zařízení (specifikace 4.2, profil A2DP, do paměti lze uložit až 8 zařízení).

Možnost připojení externího Bluetooth reproduktoru. (Bluetooth rozhraní nemůže fungovat zároveň jako vstup a výstup.)

Svorky AUX konfigurovatelné jako vstup nebo výstup linkového signálu.

Monofonní nebo stereofonní provoz.

Regulace basů a výšek.

Integrovaná anténa (možnost připojení vodiče jako externí antény).

Funkce buzení s možností odložení, automatické vypnutí (Sleep).

Hotelový režim s omezením max. hlasitosti.

Vstup 230 V pro zapnutí/vypnutí z jiného místa, např. snímačem pohybu.

Dovolená impedance reproduktorů: 4 - 16  $\Omega$

Jmenovitý výkon: 2 W

Klidová spotřeba: 0,4 W

Stupeň krytí: IP 20

Pracovní teplota: 5 °C až +40 °C

Vestavná hloubka: 32 mm

230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky pro napájení a vnější ovládání L, N, 1 (pro vodiče max. 1× 2,5 mm<sup>2</sup>).

Bezšroubové svorky pro signální vodiče (pro vodiče max. 1× 0,75 mm<sup>2</sup>).