

Vstup analogový 2násobný, nástěnný

Kód produktu 2CDG110086R0011

Typové číslo AE/A 2.1



POPIS

2násobný analogový vstup je určen pro indikaci a zpracování analogových proměnných. Dva měřené kanály mohou být nastaveny na různé hodnoty proudových nebo napěťových signálů, jako 0 - 20 mA, 0 - 1 V, 0 - 10 V (lze i termistor Pt 100, Pt 1000).

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí

Jmenovité napětí: 230 V AC +10 % / -15 %, 50 Hz

Stupeň krytí: IP 54

Rozsah pracovních teplot: -20 °C až +70 °C

Rozměry: 117 x 117 x 51 mm