

Vysílač infračervený (IR) ruční, servisní

Kód produktu 2CKA006800A2583

Typové číslo 6842-101-500



POPIS

Pro ovládání domovních strážců Busch-Wächter® 110 MasterLINE, 220 MasterLINE (select), 280 MasterLINE a 220 MasterLINE premium kódovaným infračerveným signálem (max. 10 vysílačů pro 1 přístroj).

Kurzorová tlačítka pro jednodušší nastavování.

Funkce:

1. Nastavení zpoždění vypnutí
2. Nastavení prahové úrovně osvětlení
3. Nastavení citlivosti snímání
4. Zapnutí s dynamickým nuceným vypnutím
5. Nezávislé synchronní spínání standardního a bezpečnostního výstupu
6. Synchronní spínání standardního a bezpečnostního výstupu
7. Soumrakový režim standardního výstupu
8. Reset
9. Testovací režim
10. Převzetí aktuální úrovně osvětlení jako nové prahové hodnoty /
Přepnutí na hodnotu nastavenou na přístroji
11. Simulace přítomnosti
12. Zapnutí výstupu na 4 h
13. Deaktivace výstupu na 4 h

Příjem ovládacího IR signálu je indikován diodou LED na přístroji.

Napájení: 1× Li článek 3 V, typ CR2025 (je součástí dodávky)

Typická životnost Li článku: 2 roky

Dosah: cca 6 m (pro Busch-Wächter® 110 MasterLINE pouze 2 m)

Pracovní teplota: 0 °C až +45 °C

Rozměry: 145 × 56 × 7 mm