

# Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu čtyřtlačítkový, nástěnný

**Kód produktu** 3299E-A11908 34

**Design** Time®, Time® Arbo

**Varianta** antracitová



## POPIS

Při stisknutí jednotlivých částí hmatníku se vyše odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat dva nebo až čtyři přijímače).

Napájení: Li článek 3 V, typ CR 2430 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 4

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s



Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a příp. pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčů nebo vrtů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 titanová	3299E-A11908 08
 starostříbrná	3299E-A11908 32