

Vysílač RF jednonásobný, nástěnný

Kód produktu 3299H-A21908 63

Design Levit®M

Varianta onyx / kouřová černá



POPIS

Při stisknutí jednotlivých částí hmatníku se vyšle odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat jeden nebo dva přijímače).

Napájení: Li článek 3 V, typ CR 2450 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 2

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s




Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčků nebo vrutů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 perleťová / ledová bílá	3299H-A21908 68
 ocelová / kouřová černá	3299H-A21908 69
 titanová / kouřová černá	3299H-A21908 70