

Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu s krátkocestným ovladačem, nástěnný

Kód produktu 3299A-A11908 B

Design Tango®

Varianta bílá



POPIS

Při stisknutí celého hmatníku, hran nebo jednotlivých rohů se vyšle odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat několik přijímačů).

Napájení: Li článek 3 V, typ CR 2450 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 4

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčů nebo vrtů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

DALŠÍ VARIANTY

Varianta		Kód produktu
	Slonová Kost	3299A-A11908 C
	Šedá	3299A-A11908 S
	Běžová	3299A-A11908 D
	Hnědá	3299A-A11908 H
	Černá	3299A-A11908 N
	Kouřová Šedá	3299A-A11908 S2
	Vřesová Červená	3299A-A11908 R2