


# Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu s krátkocestným ovladačem, nástěnný

**Kód produktu** 3299A-A11908 R2

**Design** Tango®

**Varianta** vřesová červená



## POPIS

Při stisknutí celého hmatníku, hran nebo jednotlivých rohů se vyšle odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat několik přijímačů).

Napájení: Li článek 3 V, typ CR 2450 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 4

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčů nebo vrtů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 bílá	3299A-A11908 B
 slonová kost	3299A-A11908 C
 šedá	3299A-A11908 S
 béžová	3299A-A11908 D
 hnědá	3299A-A11908 H
 černá	3299A-A11908 N
 kouřová šedá	3299A-A11908 S2