

# Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný

**Kód produktu** 3299H-A11908 62

**Design** Levit®

**Varianta** bílá / kouřová černá



## POPIS

Při stisknutí jednotlivých částí hmatníku se vyše odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat jeden nebo dva přijímače).

Napájení: Li článek 3 V, typ CR 2430 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 4

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčků nebo vrtů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

## DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	bílá / ledová bílá	3299H-A11908 01
	bílá / bílá	3299H-A11908 03
	šedá / bílá	3299H-A11908 16
	slonová kost / bílá	3299H-A11908 17
	macchiato / bílá	3299H-A11908 18
	žlutá / kouřová černá	3299H-A11908 64
	červená / kouřová černá	3299H-A11908 65
	oranžová / kouřová černá	3299H-A11908 66
	zelená / kouřová černá	3299H-A11908 67