


Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný

Kód produktu 3299H-A11908 67

Design Levit®

Varianta zelená / kouřová černá



POPIS

Při stisknutí jednotlivých částí hmatníku se vyše odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat jeden nebo dva přijímače).

Napájení: Li článek 3 V, typ CR 2430 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 4

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s







Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčů nebo vrutů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  bílá / ledová bílá | 3299H-A11908 01 |
|  bílá / bílá | 3299H-A11908 03 |
|  šedá / bílá | 3299H-A11908 16 |
|  slonová kost / bílá | 3299H-A11908 17 |
|  macchiato / bílá | 3299H-A11908 18 |
|  bílá / kouřová černá | 3299H-A11908 62 |
|  žlutá / kouřová černá | 3299H-A11908 64 |
|  červená / kouřová černá | 3299H-A11908 65 |
|  oranžová / kouřová černá | 3299H-A11908 66 |