

Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný

Kód produktu 3299H-A11908 68

Design Levit®M

Varianta perleťová / ledová bílá



POPIS

Při stisknutí jednotlivých částí hmatníku se vyše odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat jeden nebo dva přijímače).

Napájení: Li článek 3 V, typ CR 2430 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 4

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s




Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčků nebo vrutů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Onyx / Kouřová Černá	3299H-A11908 63
 Ocelová / Kouřová Černá	3299H-A11908 69
 Titanová / Kouřová Černá	3299H-A11908 70