

Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný

Kód produktu 3299M-A11908 72

Design Neo® Tech

Varianta titanová / onyx



POPIS

Při stisknutí jednotlivých částí tlačítka se vyšle odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat dva nebo až čtyři přijímače).

Napájení: Li baterie 3 V, typ CR 2450 (je součástí dodávky)

Počet ovládaných kanálů: 4

Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Automatické omezení doby vysílání: 60 s




Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Vysílání a příp. pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.

Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčů nebo vrtů).

Neumísťovat na kovovou podložku!

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 ocelová / teracotta	3299M-A11908 71
 ocelová / titanová	3299M-A11908 73
 onyx / titanová	3299M-A11908 74